


# Шаровой кран VZBF-8-P1-20-D-2-F14-V15V16

№ изделия: 4810862

FESTO

Stainless steel, 2/2-way, nominal width 8", top flange F14, PN20, ANSI class 150.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Фланец по ANSI B16.5 класс 150
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Расположение отверстий на фланце	F14
Внутренний диаметр	200 mm
Номинальный внутренний диаметр DN	200
Функция распределителя	2/2
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	20
Момент отрыва при дифференциальном давлении, номинальном давлении, условном проходепроцесс клапана	600 Nm
Основан на стандарте	ANSI B16.5 класс 150 ISO 5211
Среда	Пары Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-20 ... 200 °C
Расход Kv	7.816 м3/ч
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Отливка из нержавеющей стали
Номер материала корпуса	1.4408
Материал уплотнений	FPM Графит PCTFE PTFE
Материал шарика	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала шара	1.4401
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4401
Вес продукта	84.200 g
Авторизация	CRN
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU руководством по устройству
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии