

Дроссель с обратным клапаном VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A

№ изделия: 8157626

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	функция дросселя с обратным клапаном на входе
Пневматическое подключение, канал 1	QS-8
Пневматическое подключение, канал 2	R1/8
Тип управления	Ручное
Элемент настройки	Поворотная рукоятка с фиксацией
Тип крепления	Резьбовой
Стандартный расход через дроссель	170 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	130 ... 200 l/min
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	PBT
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	13 mm
Возможность поворота	360° / поворот на больший угол недопустим
Варианты	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Operating pressure for entire temperature range	0,02 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	0,2 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	2,9 ... 145 psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	320 ... 390 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	ISO class 4
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	9,5 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	PBT
Материал динамических уплотнений	HNBR
Материал резьбового болта	Steel, chemical nickel-plated
Материал отпусающего кольца	PBT
Материал статических уплотнений	NBR