

Распределитель с электроуправлением MNE4-M1H-3/2O-1/4-K

№ изделия: 525208

FESTO

с кабелем




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.О., моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	18 mm
Стандартный номинальный расход	400 l/min
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Тип конструкции	Переливной тарельчатый клапан
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Условный проход	4 mm
Монтажный шаг	24 mm
Note on grid dimension	Minimum distance between the valves is 6 mm
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Толкающий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный с ограничениями
Overlap	Underlap
Operating pressure, reversible	-0,09 ... 0,1 MPa
Рабочее давление, реверсивное	-0,9 ... 1 bar
Operating pressure, reversible	-13,05 ... 14,5 psi
Максимальная частота переключения	120 Hz
Время выключения	5 ms
Время включения	10,5 ms
Рабочий цикл	100 %
Характеристики катушки	24 V DC: 5.6 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Стойкость к вибрации	Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	270 g
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	2,5 m
Тип крепления	со сквозным отверстием

Характеристика	Значение
Пневматическое присоединение, 11	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 33	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	HNBR NBR
Материал корпуса	Die-cast zinc, coated
Материал оплетки кабеля	PUR
Материал винтов	Гальванизированная сталь