

Линейный привод DGP-25-1000-PPV-A-B

№ изделия: 526648

FESTO

для бесконтактного опроса, бесштоковый, с непосредственной механической связью между поршнем и кареткой, с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Снимается с производства, доступен до 2013 года.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	1.000 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон Амортизатор, быстрая остановка
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Базовая направляющая
Тип привода	позитивное защелкивание (щель)
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длина демпфирования	18 mm
Поперечный момент M _x (график)	1 Nm
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	295 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	295 N
Перемещаемая масса	180 g
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	180 g
Базовый вес на 0 мм хода	840 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	36 g
Альтернативные соединения	См. чертеж
Пневматическое присоединение	G1/8
Информация о материале, крышки	Алюминиевое литье покрытый
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR TRF-U(PU)
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный