


# Серводвигатель MTR-AC-100-3S-AA

№ изделия: 526731

FESTO

Без редуктора, без тормоза.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Макс. скорость	5.320 1/min
Номинальная скорость вращения	4.300 1/min
Ток холостого хода	6,7 A
Класс защиты изоляции	F
Постоянная мотора	0,711 Nm/A
Номинальная мощность мотора	1.417 W
Номинальное напряжение DC	325 V
Номинальный ток мотора	5 A
Пиковый ток	20 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с EU руководством по низкому напряжению
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	Макс. 90%
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-40 ... 40 °C
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Общий момент инерции массы при подъеме	2,6 kgcm <sup>2</sup>
Момент инерции ротора	2,6 kgcm <sup>2</sup>
Номинальный момент	3,53 Nm
Пиковый момент	12,2 Nm
Момент удержания	4,74 Nm
Допустимая осевая нагрузка на вал	150 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	300 N
Вес продукта	4.680 g
Система электрического соединения	Разъем