

Распределитель с электроуправлением CPPSC1-M1H-E-P-Q3

FESTO

№ изделия: 527336
Продукт будет снят с производства

Для пневмоострова CPA-SC, цанговые штуцеры QS сверху, с вставными разъемами.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/3 выход в нейтральной позиции
Тип управления	электрический
Стандартный номинальный расход	140 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Класс защиты	IP20
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Направление потока	реверсивный
Индикатор позиции переключения	Да
Пилотное давление	3 ... 8 bar
значение b	0,42
значение C	0,573 l/sbar
Время выключения	25 ms
Время включения	10 ms
Характеристики катушки	24V DC: 1W
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура среды	-5 ... 50 °C
Уровень звукового давления	95 dB(A)
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	40 g
Электрическое подключение	3-пин Разъем
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плата
Пневматическое подключение, канал 2	QS-3
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плата
Пневматическое присоединение, канал 4	QS-3
Пневматическое присоединение, канал 5	Монтажная плата
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM HNBR NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление