

Normalizovaný valec ESNU-8- -P-A

Číslo dielu: 14119

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 s...50 s
Priemer piestu	8 mm
Závit na piestnej tyči	M4
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	CETOP RP 52 P ISO 6432
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	jednostranná piestna tyč
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.03 J
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	24.6 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	7.5 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	1 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	35 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	2.4 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina bezfarebne eloxovaný

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca