

Фильтр сверхтонкой очистки MS4N-LFM-1/8-ARM

№ изделия: 536701

FESTO

Фильтр 0,01 мкм, пластиковый защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление потока слева направо




Таблица данных

Характеристика	Значение
Серия	MS
Размер	4
Тип конструкции	Волоконный фильтр
Степень фильтрации	0,01 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Рабочее давление	0 ... 14 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [2:7:3]
Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки	360 l/min
Мин. стандартный расход воздуха для классов очистки	54 l/min
Эффективность фильтра	99,9999 %
Макс. объем конденсата	19 ml
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m ³
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал фильтра	Борно-силикатное волокно
Материал стакана	PC
Материал уплотнений	NBR
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Вес продукта	190 g