

Фильтр MS12-LF-G-EUV

№ изделия: 537151

FESTO

Фильтр 40 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, направление потока слева направо.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический Ручное кратковременное
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	400 см ³
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	12.500 ... 16.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	5 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Срок службы	≥ 1.000 std
Вес продукта	7.000 g
Тип крепления	Линейный монтаж с монтажными скобками Опция
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренний
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренний
Материал крышки	PA
Материал уплотнений	NBR
Материал фильтра	Спеченная бронза
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав
Материал экрана	PC