



# Распределитель с электроуправлением VUVB-S-B42-ZD-Q4-3AC1

№ изделия: 537598

FESTO

Для соединительной плиты или клеммной колодки, с электромагнитной катушкой и ручным дублированием, без штекерной розетки.

Этот тип подходит для работы на вакууме.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	4/2 бистабильный
Тип управления	электрический
Размер клапана	20 mm
Стандартный номинальный расход	200 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Структура проекта	Каретка поршня
Класс защиты	IP65
Условный проход	7 mm
Функция быстрого выхлопа	не дросселируемый
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	неревверсивный
Пилотное давление	2 ... 8 bar
Время переключения, реверс	20 ms
Характеристики катушки	230 V AC: 50/60 Гц, мощность переключения 3.1 VA, мощность удержания 2.2 VA
Импульсная мощность	4 kV
Степень загрязнения	3
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура хранения	-20 ... 40 °C
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2 Nm
Вес продукта	220 g
Электрическое подключение	Разъем по EN 175301-803 Исполнение C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12/14	Монтажная плата
Выхлоп пилота, канал 84	не направленный
Пневматическое подключение, канал 1	Монтажная плата
Пневматическое подключение, канал 2	QS-4
Пневматическое подключение, канал 3	Монтажная плата

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Пневматическое присоединение, канал 4	QS-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM HNBR NBR
Информация о материале, корпус	PA с армированием
Информация о материале, золотник	Алюминиевый сплав