

Checkbox CHB-C-F

№ изделия: 539076

FESTO

Компактная конструкция




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция подсчета	Да
Класс защиты	IP64
Подключение датчика	По спецификации RS 485
Выходы	Хорошая деталь, правильно ориентированная Хорошая деталь, неправильно ориентированная Некорректная деталь Система управления конвейерным оборудованием Управление конвейерной лентой / готовность Сообщение о статусе "Осторожно!" Ошибка выхода Достигнуто заданное число подсчета PLC_Power
Входы	Встроенный датчик 1 Встроенный датчик 2 Camera - Enable Внешняя ошибка Counter Reset Внешний старт Внешний датчик Клавиша не действует Type Select 0 Type Select 1
Макс. кол-во различных ориентаций на тип памяти	8
Макс. кол-во типов памяти	16
Предварительный выбор количества	Программное обеспечение CheckKon
Диапазон подсчета	1 - 2 Mrd.
Внутренний предохранитель	Предохранитель на 8 A
Ограничение электронного выхода	700 mA
Макс. общий ток на разъеме ПЛК	1 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	750 mA
Допустимые колебания напряжения	+/- 15 %
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Окружающие условия	Сухой Защита от внешних источников света Максимально чистый окружающий воздух
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Вес продукта	2.500 g
Разрешающая способность камеры	4/100 mm
Время экспонирования	128 ... 1.024 µs
Рабочая дистанция	95 ... 99 mm
Зона обзора	42 - 45 mm
Интерфейс диагностики	RS 232 интерфейс 115 Kbaud M12x1 4-пин
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон