

Модуль перемещения HSW-10-AS

№ изделия: 540226

FESTO

Pick and Place для переворота деталей под углом 90°, без привода, с опорой и валом.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочий ход	9 ... 15 mm
Размер	10
Макс. линейный ход при повороте на 90°	90/90 mm
ход Z	80 ... 100 mm
Демпфирование	поглощение шума демпфиром
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Приводной вал линейная направляющая плюс поворотный подшипник последовательность перемещения по направляющей
Определение позиции	Для герконов
Точность повторения, крайние позиции	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. приводной момент на валу	0,85 Nm
Макс. осевое усилие на валу	10 N
Макс. момент Mx	0,6 Nm
Макс. момент My	0,6 Nm
Макс. момент Mz	0,6 Nm
Максимальная эффективная нагрузка	0,5 kg
Макс. радиальное усилие на приводном валу	30 N
Максимальное усилие в направлении Y	30 N
Вес продукта	1.200 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой
Материал упоров	Легированная сталь
Материал пружинной детали	Легированная сталь
Материал монтажной плиты	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал скобы	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал крестообразной направляющей	Закаленная сталь
Материал поворотного рычага	Сталь с поверхностной закалкой Полированный
Материал шлицевой направляющей плиты	Сталь с поверхностной закалкой Закаленный
Материал рейки датчика	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал переключки	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал регулировочного винта	Легированная сталь