

Kyvňý pohon
DSM-T-6-90-P-FW
 Číslo dielu: 1565425

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Uhol tlmenia	0.5 stupeň
Uhol kyvu	0 stupeň...90 stupeň
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Kyvňé krídlo
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	4 bar...8 bar
Max. frekvencia kyvu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.3 Nm
Prípustný hmotnostný moment zotrvačnosti	0.00065 kg.m ²
Hmotnosť výrobku	65 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj	M3
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál hnacieho hriadeľa	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník eloxovaný