

Линейный порталный привод DHSL-2DGC25-DGEA18

№ изделия: 542994

FESTO

включает бесштоковый цилиндр с пассивной направляющей и электромеханический консольный привод, динамичный, точный, с электронным позиционированием. Механический интерфейс для крепления поворотных приводов и захватов Festo. Заказывается как набор для сборки или полностью собранный и отлаженный.

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче. Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Сборка | Линейный порталный привод 2.0 |
| Эффективная нагрузка | 0 ... 4 kg |
| Привод, Z координата | DGEA-18 |
| Система приводов, Z координата | Электрический Привод с зубчатым ремнем DGEA |
| Промежуточная позиция, Z координата | Любое |
| Ход, Z координата | 0 ... 400 mm |
| Точность повторения в конечном положении, Z координата | ± 0,05 mm |
| Точность повторения в промежуточном положении, Z координата | ± 0,05 mm |
| Привод, Y координата | 2x DGC-25 |
| Система приводов, Y координата | Пневматический |
| Ход, Y координата | 0 ... 3.000 mm |
| Точность повторения в конечном положении, Y координата | ± 0,02 mm |