

# Nástrčné T-zoskrutkovanie QST-V0-1/4-8

Číslo dielu: 160525

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                  |
| Menovitá šírka                           | 6.7 s                                                                     |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť     | UL94 V-0 (teleso)<br>UL94 V-0 (uvolňovací krúžok)                         |
| Druh tesnenia na naskrutkovanom čape     | Povrchová úprava                                                          |
| Tvar                                     | Tvar T                                                                    |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                        |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                         |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C                                                              |
| Hmotnosť výrobku                         | 26 g                                                                      |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW14                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit R1/4                                                       |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm                                     |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | čierna                                                                    |
| Materiál naskrutkovacieho čapu           | Poniklovaná mosadz                                                        |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál telesa                          | PBT                                                                       |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | PBT                                                                       |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                                       |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ<br>Mosadz                               |