

Škrtiaci spätný ventil CRGRLA-3/8-B

Číslo dielu: 161406

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Spôsob ovládania	manuálne
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	1450 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	970 l/min...1600 l/min
Prevádzkový tlak	0.03 MPa...1 MPa 0.3 bar...10 bar 4.35 psi...145 psi
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Schopnosť otáčania	360 stupňov/nie je prípustné trvalé otáčanie
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2515 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2095 l/min...2665 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-10 °C...40 °C

Charakteristický znak	Hodnota
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	-10 °C...60 °C
Menovitá šírka	8.5 s
Max. ťahovací moment	20 Nm
Prípustný ovládací moment regulačnej skrutky	2 Nm
Hmotnosť výrobku	126.9 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	FPM PVC
Materiál dutej skrutky	vysokolegovaná oceľ
Materiál regulačnej skrutky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kyvného pripojenia	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ