

Полимерный пневмошланг PEN-16X2,5-GN

№ изделия: 551473

FESTO

Шланги со стандартным наружным диаметром, для цанговых
штуцеров QS, полиуретановые (не одобрены для использования в
пищевой промышленности)



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	16 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	122 mm
Внутренний диаметр	10,8 mm
Мин. радиус изгиба	57,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Авторизация	TÜV
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Вода согласно декларации производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 60 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,1029 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 16 мм
Цвет	зеленый
Твердость по Шору	D 52 +/- 3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	PE