

# Viacnásobný rozdeľovač QSLV3-G1/8-4

Číslo dielu: 186233

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota   |
|---|---|
| Veľkosť   | Štandard  |
| Menovitá šírka                                  | 2.4 s   |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Tesniaci krúžok   |
| Montážna poloha                                 | ľubovoľná   |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull   |
| Veľkosť balenia                                 | 1   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                  | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C  |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)   |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Možnosť prevádzky s mazaním<br>Voda: závit G je možný len s tesniacim krúžkom typu OL ako doplnkovým príslušenstvom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii   |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia                                  | -10 °C...80 °C  |
| Menovitý ťahovací moment                        | 5.4 Nm  |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %  |
| Hmotnosť výrobku                                | 32 g  |
| Počet výstupov                                  | 3   |
| Počet prívodov                                  | 1   |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/8   |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm   |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | modrá   |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS  |
| Materiál telesa                                 | PBT   |
| Materiál dutej skrutky                          | Poniklovaná mosadz  |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                   | POM   |

| <b>Charakteristický znak</b>     | <b>Hodnota</b>                    |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiál tesnenia hadice         | NBR                               |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |