

# Držiak vákuovej prísavky ESH-HCL-2-QS

Číslo dielu: 189225

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak               | Hodnota                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnanie držiaka prísavky | 10 s                                                                          |
| Menovitá šírka                      | 2.2 s                                                                         |
| Objem                               | 0.519 cm <sup>3</sup>                                                         |
| Montážna poloha                     | zvislo                                                                        |
| Konštrukcia                         | Prípoj vákua, hore<br>s výškovým vyrovnaním                                   |
| Priradenie držiaka prísavky         | Veľkosť 2                                                                     |
| Prevádzkové médium                  | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK  | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                    |
| Zhoda s LABS                        | VDMA24364-A1-L                                                                |
| Teplota okolia                      | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Hmotnosť výrobku                    | 20 g                                                                          |
| Spôsob upevnenia                    | s kontramaticou                                                               |
| Upevnenie prísavky                  | Priemer 4 mm                                                                  |
| Prípoj vákua                        | QS-6                                                                          |
| Pokyny k materiálu                  | V zhode s RoHS                                                                |
| Materiál tesnení                    | NBR<br>Oceľ                                                                   |
| Materiál držiaka                    | Hliník<br>Mosadz, poniklovaná<br>POM<br>Popúšťaná oceľ<br>vysokolegovaná oceľ |