

# Držiak vákuovej prísavky

## ESH-HDL-3-PK

Číslo dielu: 189248

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak               | Hodnota                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnanie držiaka prísavky | 20 s                                                                          |
| Menovitá šírka                      | 3 s                                                                           |
| Objem                               | 0.252 cm <sup>3</sup>                                                         |
| Montážna poloha                     | zvislo                                                                        |
| Konštrukcia                         | Prípoj vákua zboku<br>s výškovým vyrovnaním                                   |
| Priradenie držiaka prísavky         | Veľkosť 3                                                                     |
| Prevádzkové médium                  | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK  | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                    |
| Zhoda s LABS                        | VDMA24364-A1-L                                                                |
| Teplota okolia                      | -10 °C...60 °C                                                                |
| Hmotnosť výrobku                    | 63 g                                                                          |
| Spôsob upevnenia                    | s kontramaticou                                                               |
| Upevnenie prísavky                  | M4                                                                            |
| Prípoj vákua                        | PK-4                                                                          |
| Pokyny k materiálu                  | V zhode s RoHS                                                                |
| Materiál tesnení                    | NBR<br>Oceľ                                                                   |
| Materiál držiaka                    | Hliník<br>Mosadz, poniklovaná<br>POM<br>Popúšťaná oceľ<br>vysokolegovaná oceľ |