


Vodiaca minijednotka DFC-4-20-P-GF

Číslo dielu: 189454

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vzdialenosť ťažiska užitočného zaťaženia príruby xs	5 s
Zdvih	20 s
Priemer piestu	4 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Snímanie polohy	bez
Prevádzkový tlak	0.35 MPa...0.7 MPa 3.5 bar...7 bar
Max. rýchlosť	1 m/s
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.006 Nm
Max. moment Mx	0.02 Nm
Max. užitočné zaťaženie v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs	1.7 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	5.5 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	7.5 N
Pohybovaná hmotnosť	3.2 g
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3.2 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	1.3 g
Hmotnosť výrobku	17.5 g
Pneumatický prípoj	PK-2
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ