


# Базовый распределитель VOFC-L-M32C-M-FG12-F9-A

№ изделия: 562864

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	51 mm
Стандартный номинальный расход	3.000 l/min
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Структура проекта	Тарельчатый клапан с пилотным управлением
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	12 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	нереверсивный
Safety Integrity Level (SIL)	к режиму SIL4 High Demand к режиму SIL4 Low Demand
Коэффициент расхода Kv	3,8 м3/ч
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	3,8 м3/ч
Время выключения	14 ms
Время включения	25 ms
Рабочий цикл	100%
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Температура среды	-25 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Вес продукта	880 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	стандарт соединений NAMUR
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	стандарт соединений NAMUR
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий С покрытием Ematal