


# Prípojovacie vedenie KMP4-9P-10-PUR

Číslo dielu: 193015

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Založené na norme                          | DIN 41652                        |
| Označenie potrubia                         | s príslušenstvom                 |
| Trvanlivosť pripojenia                     | 50                               |
| Hmotnosť výrobku                           | 723 g                            |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana prevádzkového zariadenia  |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | hranatý                          |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zásuvka                          |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup        | uhlový                           |
| Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika | Sub-D                            |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 9                                |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily    | 9                                |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia      | 2x skrutka M3                    |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia                  |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | Kábel                            |
| Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika | otvorený koniec                  |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl       | 10                               |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily    | 9                                |
| Rozsah prevádzkového napätia DC            | 0 V...30 V                       |
| Menovité prevádzkové napätie DC            | 24 V                             |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C            | 3 A                              |
| Odolnosť proti rázovému napätiu            | 1 kV                             |
| Dĺžka kábla                                | 10 m                             |
| Vlastnosť vedenia                          | vhodné do energetických reťazcov |
| Testovacie podmienky vedenia               | Skúšobné podmienky na požiadanie |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla        | 23 s                             |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla    | 37 s                             |
| Priemer kábla                              | 7 s                              |
| Prípustná odchýlka priemeru kábla          | ± 0,4 mm                         |
| Štruktúra kábla                            | 10 x 0,25 mm <sup>2</sup>        |
| Menovitý prierez vodiča                    | 0.25 mm <sup>2</sup>             |
| Zakončenia žíl                             | zrezané na tupo                  |

| Charakteristický znak                       | Hodnota                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Druh krytia                                 | IP65                     |
| Pokyny k druhu krytia                       | v zmontovanom stave      |
| Teplota okolia                              | -40 °C...70 °C           |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -40 °C...70 °C           |
| Skladovacia teplota                         | -25 °C...75 °C           |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS   |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa predpisov UK RoHS  |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L           |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS           |
| Stupeň znečistenia                          | 3                        |
| Materiál plášťa kábla                       | TPE-U(PUR)               |
| Farba plášťa kábla                          | sivá                     |
| Materiál telesa                             | PA                       |
| Farba telesa                                | čierna                   |
| Materiál tesnení                            | NBR                      |
| Materiál nástrčných kontaktov               | Zliatina medi, pozlátená |