


Vákuová sacia dýza VN-05-L-T3-PI4-VI4-RI4

Číslo dielu: 193581

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.45 s
Rozmer rastra	14 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Vysoký sací objem Štandard
Konštrukcia	Tvar T
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	5 bar
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	15.7 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	1.7 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	0.5 Nm
Hmotnosť výrobku	22 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 3	G1/8
Prípoj vakuu	G1/8
Materiál pripojovacieho závitu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál telesa	POM-zosílený
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina