

Пневмораспределитель VUWG-L10A-M52-M-M3

№ изделия: 574250

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/2 моностабильный
Тип управления	пневматический
Размер клапана	10 mm
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Тип сброса	механическая пружина
Монтажный шаг	10,5 mm
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Overlap	Positive overlap
Пилотное давление	3 ... 10 bar
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Время выключения	16 ms
Время включения	5 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-5 ... 50 °C
Рабочая среда пилотного каскада	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	34 g
Тип крепления	На PR-коллекторе со сквозным отверстием Опция
Подвод пилотного воздуха 12	M5
Подвод пилотного воздуха 14	M5
Пневматическое подключение, канал 1	M3
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Пневматическое подключение, канал 3	M3
Пневматическое присоединение, канал 4	M3
Пневматическое присоединение, канал 5	M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	HNBR NBR
Материал корпуса	Алюминий Анодированный