

Tesniaci krúžok
NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10
Číslo dielu: 2652517

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...120 °C
Menovitý ťahovací moment	20 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	0.05 g
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PEEK