

Guľový kohút

VZBD-2-S5-16-T-2-F0507-V14V14

Číslo dielu: 4802249

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Svorka podľa DIN 32676 radu B
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F0507
Vnútorný priemer	56.3 s
Menovitá šírka DN	50
Funkcia ventilu	2/2
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	16
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	44 Nm
Založené na norme	DIN 32676 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda neutrálne tekutiny
Teplota média	-20 °C...200 °C
Prietok Kv	532 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Materiál telesa	Ušľachtilá oceľová liatina

Charakteristický znak	Hodnota
Číslo materiálu telesa	1.4409
Materiál sedlového tesnenia	PTFE modifikovaný
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál guľičky	Ušľachtilá oceľová liatina
Číslo materiálu guľičky	1.4409
Materiál hriadeľa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu hriadeľa	1.4401
Hmotnosť výrobku	5670 g
Povolenie	3-A Sanitary CRN
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou