



# Соединительный кабель NEBV-Z4WA2L-R-E-0.2-N-Z1W2-S1

№ изделия: 8047682

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Отображение статуса сигнала	Жёлтый светодиод
Дополнительные функции	Снижение тока удержания Защитный кожух
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Частота соединения	50
Вес продукта	18 g
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Розетка разъема
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Стыковая поверхность ZC, метрический винт
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	2
Электрическое подключение 1, тип монтажа	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 2, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 2, выход кабеля	Угловой
Электрическое подключение 2, технология подключения	Стыковая поверхность ZB, саморез
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	2
Электрическое подключение 2, тип монтажа	На электромагнитном распределителе с самонарезающим винтом
Диапазон рабочего напряжения DC	20,4 ... 26,4 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Импульсная мощность	2,4 kV
Защищен от смены полярности	Биполярный
Подключение заземления	Нет в наличии
Длина кабеля	0,2 m
Атрибуты кабеля	Suitable for energy chains
Условия испытания кабеля	Условия испытания - по запросу
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 29 mm
Диаметр кабеля	2,9 mm
Допустимое отклонение диаметра кабеля	± 0,1 mm
Структура кабеля	2x0,14
Номинальное сечение провода	0,14 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)

Характеристика	Значение
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	TPE-U(PUR)
Цвет оплетки кабеля	Серый
Материал корпуса	TPE-U(PU)
Цвет корпуса	Черный
Материал винтов	Нержавеющая сталь
Материал электрического контакта	Медный сплав, луженый
Материал изоляции	PP