

Датчик цвета SBSI-F-R3C-F6-W

№ изделия: 8058731

Продукт будет снят с производства

FESTO

Со встроенной линзой ($f = 6 \text{ mm}$), белая светодиодная подсветка, интерфейс Ethernet и PROFINET, для различных задач, таких как определение наличия и инспекция качества, расширенные функции. Снимаемый с производства тип. Доступен до 2024 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Версия датчика изображения	Датчик цвета
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
KC mark	KC-EMV
Авторизация	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
Рабочее расстояние	6 мм - бесконечный
Глубина фокусировки	6 mm
Зона обзора	Мин. 5 x 4 мм
Настройка фокуса	С регулировочным винтом
Крепление линз	Встроенные оптические устройства
Тип освещения	Встроенный белый LED
Тип датчика	цвет
Разрешающая способность датчика	736 x 480 пикселей (WideVGA)
Частота кадров (кадр)	40 fps
Макс. число тестовых программ/работ	8
Макс. число тестовых критериев/датчиков	2
Функция датчиков/характеристик	Контроль положения с помощью профиля Контраст Цветовая поверхность
Типичное время цикла	Контроль положения: 30 мс Сравнение с образцом: 30 мс Сравнение контуров: 60 мс Контраст: 2 мс Яркость: 2 мс Порог насыщенности серого: 2 мс Штангенциркуль: 12 мс BLOB: 50 ms Цветовая поверхность: 30 мс Насыщенность цвета: 2 мс Список цветов: 2 мс
Информация об Ethernet, технология подключения	Розетка M12 4-пин
Ethernet, скорость передачи данных	100 Mbit/s
Ethernet, поддерживаемые протоколы	Ethernet/IP FTP PROFINET SMB

Характеристика	Значение
	TCP/IP
Последовательный интерфейс, тип	RS 232 / RS 422
Электрическое подключение	12-пин M12 Разъем
Кол-во цифровых входов	2
Кол-во цифровых выходов	2
Количество выбираемых дискретных входов/выходов	2
Переключающий вход	PNP/NPN, переключаемый
Уровень переключения	Сигнал 0: ≤ 3 В Сигнал 1: $\geq U_B - 1$ В
Выход переключателя	PNP/NPN, переключаемый
Макс. выходной ток	50 mA
Защита от короткого замыкания	для всех электрических соединений
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	-25 % / +10 %
Макс. потребление тока	550 mA
Потребление тока при отсутствии нагрузки на выходах	200 mA
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Класс защиты	IP67
Размеры W x L x H	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Вес продукта	160 g
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал крышки	ABS-армированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Стойкость к вибрации	по EN 60068-2-6
Сопrotивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27