

Špirálová plastová hadica PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Číslo dielu: 533464

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	4.8 m
Vonkajší priemer	9.5 mm
Dĺžka bloku	1.165 m
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	50 mm
Vnútorňý priemer	6.4 mm
Priemer vinutia	42 mm
Počet závitov	50
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...15 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	340 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vonkajší závit G1/4
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 87 +/-3
Materiál pripojovacieho závitu	Mosadz poniklované
Materiál, ochrana pred zalomením	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)