

Špirálová plastová hadica PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Číslo dielu: 533467

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	6 m
Vonkajší priemer	12.4 s
Dĺžka bloku	1.317 m
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	65 s
Vnútorňý priemer	8 s
Priemer vinutia	51 s
Počet závitov	53
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 psi...130.5 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment	13 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	560 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G3/8
Pneumatický prípoj 2	Vonkajší závit G3/8
Farba	modrá
Shore tvrdosť	A 87 +/-3 D 50 +/-3
Materiál pripojovacieho závit	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál, ochrana pred zalomením	Procesná automatizácia
Materiál hadice	TPE-U(PU)