


# Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB6N-1/2:H3N3M1-WP

Číslo dielu: 541469

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 6                                                                                                 |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                                                                |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom                                          |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                                                     |
| Jemnosť filtra                                             | 5 µm                                                                                              |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, otáčaním                                                                                |
| Konštrukcia                                                | Tlakový regulačný ventil s manometrom<br>Štandardný filter<br>Štandardná maznica s olejovou hmlou |
| Ochrana nádobiek                                           | Plastový ochranný kôš                                                                             |
| Indikácia tlaku                                            | s manometrom                                                                                      |
| Prevádzkový tlak                                           | 1.5 bar...18 bar                                                                                  |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 1 bar...12 bar                                                                                    |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 4400 l/min                                                                                        |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertné plyny                                    |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                        |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                         |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:-]                                                     |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                                           | 2000 g                                                                                            |
| Spôsob upevnenia                                           | s príslušenstvom                                                                                  |
| Pneumatický prípoj 1                                       | 1/2 NPT                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 2                                       | 1/2 NPT                                                                                           |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                                                    |
| Materiál telesa                                            | Hliníkový tlakový odliatok                                                                        |
| Materiál nádoby                                            | PC                                                                                                |