

Merací převodník DADE-MVC-420

Číslo dílu: 542118

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia diagnostiky	Zobrazenie LED diódou
Montážna poloha	ľubovoľná
Odolnosť proti skratu	áno
Ochrana proti prepólovaniu	pre zástrčku PLC S1
Opakovateľná presnosť	min. $\pm 0,1$ mm
Analógový výstup	4 - 20 mA podľa EN 61131-2
Požiadavky na elektrické napájanie	PELV
Doba oneskorenia pre vstupy	3 ms
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Preklenutie výpadku napájania logiky	10 ms
Zvyškové vlnenie	4 Vss
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	20 mA...30 mA
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %
Povolenie	RCM Mark
Značka KC	KC-EMV
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	0 °C...55 °C
Hmotnosť výrobku	128 g
Chyba linearity FS	0.2 s
Charakteristika výstupov	podľa EN 61131-2
Charakteristika vstupov	podľa EN 61131-2
Spínacia logika vstupov	PNP (spínané kladným napätím)

Charakteristický znak	Hodnota
Spínacia logika výstupov	PNP (spínané kladným napätím)
Elektrické pripojenie meracieho systému	M12 Zásuvka 8-pin
Elektrický prípoj PLC	M12 Zástrčka 8-pin
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Materiál telesa	Zosilený PBT