


Riadiace vedenie NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Číslo dielu: 552254

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	570 g
Elektrický prípoj 1	Priama zástrčka, Sub-D, 25-pin
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	25
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2	otvorený koniec, 26-žilový
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	26
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	26
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3.9 A
Prúdová zaťažiteľnosť	3.9 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	2.5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Pevnosť pri striedavom namáhaní ohybom: podľa normy Festo
Min. polomer ohybu kábla	220 s
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	220 s
Priemer kábla	10.8 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,2 mm

Charakteristický znak	Hodnota
Štruktúra kábla	5 x (2 x 0,25 mm ²) + 16 x 0,25 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.25 mm ²
Prierez prípoja	0.25 mm ²
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla Káblový kolík
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-30 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál nástrčných kontaktov	Pocínovaná zliatina medi poniklovaný a pozlátený
Materiál izolačného púzdra	PVC