

Пневмораспределитель VOGI-F100FS-T32H-M-F90

№ изделия: 8141660

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	Sub-base valve Тарельчатый клапан с пилотным управлением
Тип управления	пневматический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	с принадлежностями
Функция распределителя	4/2 моностабильный Fail Safe
Режим работы	двустороннего действия
Operating pressure MPa	0,33 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	3,3 ... 8 bar
Operating pressure	47,85 ... 116 psi
Тип сброса	механическая пружина
Пневматическое присоединение	Sub-base design, airing
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Рабочая среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Стандартный номинальный расход	1.093 l/min
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Материал крышки	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Материал уплотнений	EPDM NBR
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал пружины	Пружинная сталь
Вес продукта	880 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии