



# Elektromagnetický ventil VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L

Číslo dielu: 573469

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 2x3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný |
| Spôsob ovládania                                           | elektrický                             |
| Veľkosť ventilu                                            | 14 s                                   |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 520 l/min                              |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | G1/8                                   |
| Prevádzkové napätie                                        | 24V DC                                 |
| Prevádzkový tlak                                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                       |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | mechanická pružina                     |
| Povolenie                                                  | c UL us - Recognized (OL)              |
| Druh krytia                                                | IP65<br>IP67                           |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                      |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                  |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                              |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | s aretáciou<br>tlačidlom               |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                       |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | externé                                |
| Smer prietoku                                              | reverzibilný                           |
| Prekrytie                                                  | pozitívne prekrytie                    |
| Indikácia stavu signálu                                    | LED                                    |
| Riadiaci tlak                                              | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar     |
| Max. frekvencia spínania                                   | 3 Hz                                   |
| Čas vypnutia                                               | 21 ms                                  |
| Čas zapnutia                                               | 13 ms                                  |
| Doba zopnutia                                              | 100%                                   |
| Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli                  | 1600 µs                                |
| Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále               | 3000 µs                                |
| Parametre cievky                                           | 22 V DC: 1,0 W                         |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prípustné výkyvy napätia                | +/- 10 %                                                                  |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                 |
| Odolnosť proti vibráciám                | Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| Odolnosť proti nárazom                  | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Teplota média                           | -5 °C...60 °C                                                             |
| Riadiace médium                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Teplota okolia                          | -5 °C...60 °C                                                             |
| Hmotnosť výrobku                        | 100 g                                                                     |
| Elektrický prípoj                       | cez pripojovaciu dosku                                                    |
| Spôsob upevnenia                        | pre pripojovaciu lištu                                                    |
| Pneumatický prípoj 2                    | G1/8                                                                      |
| Pneumatický prípoj 4                    | G1/8                                                                      |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál tesnení                        | HNBR<br>NBR                                                               |
| Materiál telesa                         | Hliníková tvárna zliatina                                                 |