

Spojovacie vedenie NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9

Číslo dielu: 575421

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	DIN 47100
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Trvanlivosť pripojenia	50
Hmotnosť výrobku	860 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	44
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	44
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	44
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	44
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0.86 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.4 kV
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	42 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	126 s
Konektor kábla	M20x1,5
Priemer kábla	10.2 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,3 mm
Štruktúra kábla	44 x 0,14 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.14 mm ²

Charakteristický znak	Hodnota
Zakončenia žíl	zrezané na tupo
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-35 °C...80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Skladovacia teplota	-35 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA66-GF30
Farba telesa	čierna
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený
Materiál izolačného púzdra	PVC