

# Spojovacie vedenie NEBV-S1WA44-K-10-N-LE44-S9

Číslo dielu: 575422

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Založené na norme                          | DIN 47100                        |
| Označenie potrubia                         | bez držiaka štítku               |
| Trvanlivosť pripojenia                     | 50                               |
| Hmotnosť výrobku                           | 1660 g                           |
| Elektrický prípoj 1, funkcia               | Strana prevádzkového zariadenia  |
| Elektrický prípoj 1, tvar                  | hranatý                          |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja           | Zásuvka                          |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup        | uhlový                           |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Sub-D                            |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 44                               |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily    | 44                               |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia      | 2x skrutka 4-40 UNC              |
| Elektrický prípoj 2, funkcia               | Strana riadenia                  |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja           | Kábel                            |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | otvorený koniec                  |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl       | 44                               |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily    | 44                               |
| Rozsah prevádzkového napätia DC            | 0 V...30 V                       |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C            | 0.86 A                           |
| Odolnosť proti rázovému napätiu            | 2.4 kV                           |
| Ochrana proti prepólovaniu                 | áno                              |
| Dĺžka kábla                                | 10 m                             |
| Vlastnosť vedenia                          | Štandard                         |
| Testovacie podmienky vedenia               | Skúšobné podmienky na požiadanie |
| Polomer ohybu, pevné uloženie kábla        | 42 s                             |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladení kábla     | 126 s                            |
| Konektor kábla                             | M20x1,5                          |
| Priemer kábla                              | 10.2 s                           |
| Prípustná odchýlka priemeru kábla          | ± 0,3 mm                         |
| Štruktúra kábla                            | 44 x 0,14 mm <sup>2</sup>        |
| Menovitý prierez vodiča                    | 0.14 mm <sup>2</sup>             |

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zakončenia žíl                              | zrezané na tupo                            |
| Druh krytia                                 | IP65<br>IP67                               |
| Pokyny k druhu krytia                       | v zmontovanom stave                        |
| Teplota okolia                              | -35 °C...80 °C                             |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...80 °C                              |
| Skladovacia teplota                         | -35 °C...80 °C                             |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS                     |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa predpisov UK RoHS                    |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L                             |
| Pokyny k materiálu                          | V zhode s RoHS                             |
| Stupeň znečistenia                          | 3                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla                       | PVC                                        |
| Farba plášťa kábla                          | sivá                                       |
| Materiál telesa                             | PA66-GF30                                  |
| Farba telesa                                | čierna                                     |
| Materiál skrutiek                           | Oceľ                                       |
| Materiál tesnení                            | NBR                                        |
| Materiál nástrčných kontaktov               | Bronz<br>pozlátený                         |
| Materiál izolačného púzdra                  | PVC                                        |