


# Elektromagnetický ventil VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8

Číslo dielu: 575471

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | 3/2 zatvorený monostabilný                                                |
| Spôsob ovládania                                           | elektrický                                                                |
| Veľkosť ventilu                                            | 26.5 s                                                                    |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1000 l/min                                                                |
| Pneumatický pracovný prípoj                                | G1/4                                                                      |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                      |
| Konštrukcia                                                | Piestový posúvač                                                          |
| Spôsob návratu do základnej polohy                         | pneumatická pružina                                                       |
| Povolenie                                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                 |
| Klasifikácia Maritime                                      | pozri certifikát                                                          |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát                             | DNVGL-TAA000011J                                                          |
| Menovitá šírka                                             | 6.3 s                                                                     |
| Funkcia odvetrávania                                       | je možné škrtenie                                                         |
| Princíp tesnenia                                           | mäkký                                                                     |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                                 |
| Pomocné ručné ovládanie                                    | s aretáciou<br>tlačidlom                                                  |
| Spôsob riadenia                                            | nepriamo riadený                                                          |
| Napájanie riadiacim vzduchom                               | interný                                                                   |
| Smer prietoku                                              | nereverzibilné                                                            |
| Prekrytie                                                  | pozitívne prekrytie                                                       |
| Hodnota b                                                  | 0.3                                                                       |
| Hodnota C                                                  | 4.7 l/sbar                                                                |
| Čas vypnutia                                               | 26 ms                                                                     |
| Čas zapnutia                                               | 13 ms                                                                     |
| Max. kladný skúšobný impulz pri 0 signáli                  | 2000 µs                                                                   |
| Max. negatívny skúšobný impulz pri 1 signále               | 3600 µs                                                                   |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                 |
| Odolnosť proti vibráciám                                   | Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |

| Charakteristický znak                                 | Hodnota                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Odolnosť proti nárazom                                | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                    | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                            |
| Zhoda s LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14 | Trieda 6 podľa normy ISO 14644-1                                      |
| Teplota média                                         | -10 °C...60 °C                                                        |
| Riadiace médium                                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Teplota okolia                                        | -10 °C...60 °C                                                        |
| Hmotnosť výrobku                                      | 244 g                                                                 |
| Spôsob upevnenia                                      | voliteľne:<br>pre pripojovaciu lištu<br>s priechodným otvorom         |
| Prípoj "dýchacieho" otvoru                            | nezvedený                                                             |
| Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82                 | M5                                                                    |
| Pneumatický prípoj 1                                  | G1/4                                                                  |
| Pneumatický prípoj 2                                  | G1/4                                                                  |
| Pneumatický prípoj 3                                  | G1/4                                                                  |
| Pokyny k materiálu                                    | V zhode s RoHS                                                        |
| Materiál tesnení                                      | HNBR<br>NBR                                                           |
| Materiál telesa                                       | Hliníkový tlakový odliatok<br>lakované                                |
| Materiál piestového posúvača                          | Hliníková tvárna zliatina                                             |
| Materiál skrutiek                                     | Oceľ, pozinkovaná                                                     |