


Krokový motor EMMS-ST-57-M-S-G2

Číslo dielu: 1370478

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 85 %
Zodpovedá norme	IEC 60034
Trieda izolácie	B
Tepelná trieda podľa EN 60034-1	B
Hodnotiaca trieda podľa EN 60034-1	S1
Druh krytia	IP54
Elektrická pripojovacia technika	Zástrčka
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Menovité prevádzkové napätie DC	48 V
Prídržný moment, motor	1.4 Nm
Max. počet otáčok	1940 1/min
Krokový uhol pri celom kroku	1.8 stupeň
Povolená odchýlka krokového uhlu	±5 %
Menovitý prúd motora	5 A
Napäťová konštanta, fáza	25.5 mV.min
Odpor vinutia fázy	0.25 Ω
Indukčnosti vinutia fázy na jednotlivú fázu (nezrežanú)	0.95 mH
Hmotnostný moment zotrvačnosti rotora	0.48 kg.cm ²
Celkový výstupný krútiaci moment	0.48 kg.cm ²
Hmotnosť výrobku	1100 g
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	10 N
Prípustné zaťaženie hriadeľa	52 N
Prídržný moment brzdy	1 Nm