


Prírubové upevnenie EAHH-V2-80-R1

Číslo dielu: 1502306

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	80
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
	12 kN
Hmotnosť výrobku	1360 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dosky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ