

Naskrutkovací valec EGZ-16-5

Číslo dielu: 15039

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	5 s
Priemer piestu	16 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč Rúra valca
Snímanie polohy	bez
Varianty	jednostranná piestna tyč
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Ester oil < 0.1mg/m ³ , according to ISO 8573-1:2010 [:::2]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Uťahovací moment upevnenia pohonu	50 Nm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	109 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	109 N
Spôsob upevnenia	s vonkajším závitom s kontramaticou voliteľne:
Pneumatický prípoj	M5
Materiál veka	POM
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ