


Bezdotykový spínač SIES-V3B-PS-S-L

Číslo dielu: 150491

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 60947-5-2
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Menovitá spínacia vzdialenosť	2 s
Zaručená spínacia vzdialenosť	1.6 s
Redukčné faktory	Hliník = 0,45 Ušľachtilá oceľ St 18/8 = 0,7 Med' = 0,3 Mosadz = 0,5 Oceľ St 37 = 1,0
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Opakovateľná presnosť	0.1 s
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. frekvencia spínania	1200 Hz
Max. frekvencia spínania DC	1200 Hz
Maximálny výstupný prúd v závislosti od teploty	200 mA at <= 50 °C 150 mA at <= 85 °C
Pokles napätia	3.2 V
Odolnosť proti skratu	taktovacia
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Zvyškové vlnenie	10 %
Prúd naprázdno	30 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Elektrický prípoj	3-pin M8x1 Zástrčka
Veľkosť	15x20x30 mm
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Druh montáže	zapustené
Hmotnosť výrobku	120 g
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliaťok
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda

Charakteristický znak	Hodnota
Druh krytia	IP67
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Výber doplnkových informácií o snímači	Špeciálny tvar
Elektrický výstup	PNP
Výber vyhotovenia snímača	Štandard