


# Bezdotykový spínač SME-1-S-LED-24-B

Číslo dielu: 150851

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                              | Hodnota                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvar                                               | Bloková konštrukcia                                                                  |
| Povolenie                                          | RCM Mark                                                                             |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)              | podľa smernice EU-EMV<br>podľa smernice EÚ RoHS                                      |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)            | podľa predpisov UK RoHS pre EMV<br>podľa predpisov UK RoHS                           |
| Pokyny k materiálu                                 | V zhode s RoHS                                                                       |
| Merané hodnoty                                     | Poloha                                                                               |
| Princíp merania                                    | magnetické jazýčkové relé                                                            |
| Teplota okolia                                     | -20 °C...70 °C                                                                       |
| Opakovateľná presnosť                              | 0.2 s                                                                                |
| Spínací výstup                                     | kontaktný, bipolárny                                                                 |
| Funkcia spínacieho prvku                           | Spínač                                                                               |
| Čas zapnutia                                       | 0.5 ms                                                                               |
| Max. výstupný prúd                                 | 1 A                                                                                  |
| Max. spínací výkon AC                              | 27 VA                                                                                |
| Max. spínací výkon DC                              | 27 W                                                                                 |
| Odolnosť proti skratu                              | nie                                                                                  |
| Odolnosť proti preťaženiu                          | nie je k dispozícii                                                                  |
| Rozsah prevádzkového napätia AC                    | 12 V...27 V                                                                          |
| Rozsah prevádzkového napätia DC                    | 12 V...27 V                                                                          |
| Ochrana proti prepólovaniu                         | nie                                                                                  |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja                   | Zástrčka                                                                             |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika         | M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104                                              |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl               | 3                                                                                    |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia              | Aretácia<br>Aretácia skrutkou<br>nie je otočný                                       |
| Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia | Kompatibilné s aretáciou so západkou<br>Kompatibilné s aretáciou so skrutkou, otočné |
| Smer výstupu, prípoj                               | po dĺžke                                                                             |
| Spôsob upevnenia                                   | s príslušenstvom                                                                     |
| Montážna poloha                                    | ľubovoľná                                                                            |

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnosť výrobku                            | 45 g                                                                            |
| Farba telesa                                | čierna                                                                          |
| Materiál telesa                             | Epoxidová živica<br>PET<br>Oceľ<br>Oceľ, pozinkovaná<br>Zinkový tlakový odlatok |
| Indikácia spínacieho stavu                  | Žltá LED dióda                                                                  |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...70 °C                                                                   |
| Druh krytia                                 | IP67                                                                            |
| Zhoda s LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                  |