

Elektrický pohon ESBF-BS-40-300-16P

Číslo dielu: 8022583

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	300 s
Veľkosť	40
Zdvih	300 s
Závit na piestnej tyči	M12x1,25
Reverzná vôľa	40 µm
Priemer vretena	16 s
Stúpanie vretena	16 mm/ot
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.2 stupeň
Založené na norme	ISO 15552
Montážna poloha	ľubovoľná
Koniec piestnej tyče	Vonkajší závit
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Konštrukcia	Elektrický valec s guľčikovým obežným závitom
Typ vretena	Guľčiková skrutka
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	s klzným vedením
Max. zrýchlenie	25 m/s ²
Max. počet otáčok	4800 1/min
Max. rýchlosť	1.33 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,01 mm
Doba zopnutia	100%
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. moment pohonu	7.7 Nm
Max. radiálna sila na hriadeľ pohonu	130 N
Min. posuvová sila Fx	3000 N

Charakteristický znak	Hodnota
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.2 Nm
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, vodorovná	300 kg
Predpísaná hodnota užitočného zaťaženia, zvisle	300 kg
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.5225 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	0.06485 kg.cm ²
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	0.1249 kg.cm ²
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	467 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	26 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1237 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	47 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom alebo príslušenstvo
Kód rozhrania akčného člena	D40
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál matice vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál vretena	Oceľ pre valivé ložiská
Materiál rúry valca	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná