


Škrtiaci spätný ventil GRLZ-1/8-PK-6-B

Číslo dielu: 151191

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Prívodu vzduchu - funkcia škrtenia so spätným ventilom
Pneumatický prípoj 1	PK-6 s prevlečnou maticou
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	300 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	210 l/min...290 l/min
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.3 bar...10 bar
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	455 l/min
Normálny prietok v spätnom smere 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	320 l/min...440 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment	6 Nm
Hmotnosť výrobku	26 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz
Materiál kyvného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok