

# Kompaktný valec AEVU-80- -P-A

Číslo dielu: 156228

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                  | Hodnota                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                  | 1 s...25 s                                                |
| Priemer piestu                                         | 80 mm                                                     |
| Tlmenie                                                | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné            |
| Montážna poloha                                        | ľubovoľná                                                 |
| Spôsob fungovania                                      | tlačný<br>jednočinný                                      |
| Koniec piestnej tyče                                   | Vnútorňý závit                                            |
| Konštrukcia                                            | Piest<br>Piestna tyč                                      |
| Snímanie polohy                                        | pre bezdotykové snímače                                   |
| Varianty                                               | jednostranná piestna tyč                                  |
| Prevádzkový tlak                                       | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar<br>8.7 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                     | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                                         | -20 °C...80 °C                                            |
| Energia nárazu v koncových polohách                    | 0.75 J                                                    |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 2902 N                                                    |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                    | 307 g                                                     |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 25 g                                                      |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                      | 1772 g                                                    |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                      | 168 g                                                     |
| Spôsob upevnenia                                       | s priechodným otvorom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:   |
| Pneumatický prípoj                                     | G1/8                                                      |
| Materiál lícovaných skrutiek                           | Oceľ, pozinkovaná                                         |
| Materiál veka                                          | Hliníková tvárna zliatina                                 |
| Materiál dynamických tesnení                           | NBR<br>TPE-U(PU)                                          |

| Charakteristický znak  | Hodnota                   |
|------------------------|---------------------------|
| Materiál piestnej tyče | vysokolegovaná oceľ       |
| Materiál rúry valca    | Hliníková tvárna zliatina |