

Elektrické napojenie CPV10-GE-PT-8

Číslo dielu: 1565761

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	71 mm x 110 mm x 38,25 mm
Diagnostika	Podpätie výkonového napájania
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	8
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Prenosová rýchlosť	38,4 kbit/s, 230,4 kbit/s
Rozsah prevádzkového napätia DC pre elektroniku/snímače	18 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia DC pre záťažové napätie	21.6 V...26.4 V
Vlastný príkon pri záťažovom napätí	700 mA
Vlastný príkon pri prevádzkovom napätí	35 mA
Menovité prevádzkové napätie DC záťažového napájania	24 V
Menovité záťažové napätie DC	24 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Protokol	I-Port IO-Link®
Kategória ATEX pre plyn	II 3G
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex ec IIC Gc X
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Gc (GB)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 2 (ATEX) Zóna 2 (UKEX)
Značka KC	KC-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	93 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
IO-Link®, prípojovacia technika	Zariadenie 5-pin
IO-Link®, verzia protokolu	Zariadenie V 1.0
IO-Link®, komunikačný režim	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)

Charakteristický znak	Hodnota
IO-Link®, trieda portu	B
IO-Link®, počet portov	1
IO-Link®, rozsah procesných údajov OUT	2 bajtov
IO-Link®, minimálny čas cyklu	Zariadenie 3,2 ms
LED špecifické pre zbernicu	1x stav komunikácie
Produktovo špecifická LED indikácia	16x stav ventilu
Materiál veka	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník PA
Materiál závitovej dutinky	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS