


Spojovacie vedenie NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Číslo dielu: 8082383

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Hmotnosť výrobku	15 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hrnatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	RJ45
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	8
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hrnatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	RJ45
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	8
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	8
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...50 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1.5 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	0.2 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	24 s
Priemer kábla	5 s
Štruktúra kábla	4 x 2 x 0,16 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.16 mm ²
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PVC
Farba telesa	sivá
Materiál izolačného púzdra	PVC