

Pripojovacia doska PAML-CP-186-HP3-G112

Číslo dielu: 1629297

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	186
Menovitá šírka DN	54
Konštrukčný rad	L
Prevádzkový tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	4500 g
Pneumatický prípoj 1	G1 1/2
Pneumatický prípoj 2	G1 1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál skrutiek	Ušľachtilá oceľ